

Garant

Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Ø držala DS/širina zareze w: 25/5mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273790 25/5
GTIN	4045197640321
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{\min}	32 mm
Širina zareze w	5 mm
t_{\max} za notranjo obdelavo	9,5 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Srednji premik L_3	19 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	40 mm
Ø držala D_s	25 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Vpenjalni vijak Tip 8

279815 8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500