

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273756 25/6
GTIN	4045197485144
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od širine zarez 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zarez) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Širina zareze w	6 mm
Dolžina glave L_1	50 mm
Globina zareze t_{maks}	30 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Vpenjalni vijak Tip 7

279815 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600