

**Garant**
**List za zarezovanje, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 32/2 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273780 32/2
GTIN	4045197607287
Razred artikla	21W

## Opis

### Uporaba:

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273670.

### Primerno za :

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

### Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

### Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

možnost aksialnega zarezovanja: ne

za maksimalni Ø obdelovanca: 60 mm

Višina h<sub>1</sub>: 25 mm

Celotna dolžina L<sub>celotna</sub>: 150 mm

## Tehnični opis

za maksimalni Ø obdelovanca	60 mm
Širina zareze w	2 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	32 mm
Višina h <sub>1</sub>	25 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	150 mm
Vrsta uporabe	nevtralna

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje