

**Garant**

**Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Ø držala DS/širina zareze w:  
25/2,5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273790 25/2,5
GTIN	4045197485267
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{\min}$	32 mm
Srednji premik $L_3$	19 mm
Širina zareze w	2,5 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ za notranjo obdelavo	6 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal	40 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 8

279815 8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20