

Garant**WCHX 10T304, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268492 UNI |
| GTIN | 4045197470928 |
| Razred artikla | 21K |

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 20.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 20 mm

Zvrst: HB7130

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 65 - 200 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Glavna uporaba | UNI |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 65 - 200 m/min |
| Tip | UNI |
| Zvrst | HB7130 |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WCHX 10T304 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 |
| Ustrezno za \varnothing orodja D_c | 20 mm |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje