

**FAHRION®**  
FAHRION®**Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P, DI32, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

309668 6

GTIN

2050001705235

Razred artikla

34F

**Opis****Izvedba:****Mini** = vse velikosti z **M**, ekstremno vitka izvedba.**MiniVitka** = velikost **MS**, ekstremna super vitka izvedba.**Stožčasta** = vse velikosti s **C**.**standardna** = vse druge velikosti.Vulkanizirani **visokotlačni tesnilni obročki** do 80 barov.

Premostitev vpenjalnega Ø 0,5 mm (+0,4 / -0,1).

**Primerno za:**

ER-vpenjalne matice CP art. 309665 vel. 32DI.

**Napotek:**ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za **sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!**

ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

· **Tesnilni obročki s korakom 0,5 mm po ponudbi.**· **Tesnilni obročki DI40 po ponudbi.****Ni združljivo z drugimi sistemi tesnilnih obročkov!****Tehnični opis**

Ø vpenjanja	6 mm
Serijski tip	Centro P
za tip	D132
Zunanji Ø D	26,2 mm
Višina L	2 mm
Vrsta izdelka	Pribor za glave za vpenjalne stročnice