

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 20/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273758 20/4
GTIN	4045197538437
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

**Tehnični opis**

Funkcijska širina $L_4$	21,5 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Širina zareze w	4 mm
Globina zareze $t_{maks}$	28 mm
Dolžina glave $L_1$	48 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Širina držala b	20 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 7

279815 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600