

Garant
List za zarezovanje, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/5 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273780 32/5
GTIN	4045197607911
Razred artikla	21W

Opis

Uporaba:

V povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273656 – 273670.

Primerno za :

Držalo art. 273984 – 273994 ali 319132 – 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

možnost aksialnega zarezovanja: ne

za maksimalni Ø obdelovanca: 110 mm

Višina h₁: 25 mm

Celotna dolžina L_{celotna}: 150 mm

Tehnični opis

Širina zareze w	5 mm
Višina lista h ₅	32 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	110 mm
Višina h ₁	25 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	150 mm
Vrsta uporabe	nevtralna

z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje