

**Vpenjalna glava mehka, SK 65, Ø začetne izvrtine: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329936 5
GTIN	2050001922656
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Mehka izvedba (zmanjšana trdota 40 HRC v izvrtini), primerna za izstruženje.

**Uporaba:**

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

**Napotek:**

**Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.**

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

Ø začetne izvrtine	5 mm
Trdota	60 HR
Profil	okrogla
Dolžina L	58 mm
Trn za rezkarje	SK 65

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava