

HAINBUCH**Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, SK 80, Ø vpenjanja (korak 1 mm): 14mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329944 14
GTIN	2050001923516
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	14 mm
Profil	okrogla
Trdota	60 HR
Vpenjalna površina	S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi

Dolžina L	53 mm
Trn za rezkarje	SK 80
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava