



Zamenljivo držalo WB za notranjo obdelavo, Tip/notranji Ø R: 3/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Razred artikla	33P

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje **puš z morsekonusom**, puš z zarezi **in** za **neposredno** vpenjanje **velikih stružnih palic** (tip WB).

Tehnični opis

Notranji Ø R	40 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož

Pribor

Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 2/20 mm	316260 2/20
Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 2/25 mm	316260 2/25

Vpenjalna tulkaza MK držalo Tip/MK 2/3	316240 2/3
Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 2/10 mm	316260 2/10
Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 2/16 mm	316260 2/16
Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 2/12 mm	316260 2/12
Vpenjalna tulkaza MK držalo Tip/MK 2/4	316240 2/4
Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 2/15 mm	316260 2/15
Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 2/32 mm	316260 2/32