

**Cevna prirobnica za stružno glavo s spiralnim navojem, Zunanji Ø D: 260 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	317000 260
GTIN	4019208002996
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Natančno ulite, neobdelane, žarjene, dovolj povečane mere.

Uporaba:

Pritrditev **stružnih glav s cilindričnim centriranjem DIN 6350 na glave vreten DIN 800.**

Surovo prirobnico je potrebno obdelati in prilagoditi na strani stroja in vpenjalne glave.

Material:

Siva litina

Primerno za :

Tričeljustne vpenjalne glave art. 310100; 310500, štiričeljustne vpenjalne glave **art. 312000; 312500** in kombinirane stružne glave **art. 315630.**

za Ø glave: 250 mm

Ø zveze d_2 : 105 mm

Ø izvrtine d_3 : 50 mm

Višina h_1 : 92 mm

Debelina prirobnice h_2 : 25 mm

Tehnični opis

Ø izvrtine d_3	50 mm
------------------	-------

za \varnothing glave	250 mm
Zunanji \varnothing D	260 mm
\varnothing zveze d_2	105 mm
Višina h_1	92 mm
Debelina prirobnice h_2	25 mm
Vrsta izdelka	Pribor za stružno glavo