

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, HSK-E 40, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308030 10 |
| GTIN | 4045197377852 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.**

GARANT: – HSK-funkcijske površine obdelane.**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302416. Naprave za nakrčevanje art. 354210–304755.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|-----------|
| Vpenjalni Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Previsna dolžina A | 80 mm |
| Zunanji Ø D | 32 mm |
| Trn za rezkarje | HSK-E 40 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |
| Oblika | E |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Podstavna omara | 354290 |
| Hladilna enota Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |