



Zamenljivo držalo WB za notranjo obdelavo, Tip/notranji Ø R: 4/60mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Razred artikla	33P

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje **puš z morsekonusom**, puš z zarezi **in** za **neposredno** vpenjanje **velikih stružnih palic** (tip WB).

Tehnični opis

Notranji Ø R	60 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož

Pribor

Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 4/25 mm	316260 4/25
Vpenjalna tulkaza MK držalo Tip/MK 4/5	316240 4/5

Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 4/32 mm	316260 4/32
Vpenjalna tulkaza MK držalo Tip/MK 4/4	316240 4/4
Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 4/40 mm	316260 4/40
Vpenjalna tulkaza cilindrično držalo Tip/Ø vpenjanja 4/50 mm	316260 4/50