


**Kratkostožna prirobnica za stružno glavo DIN 55027, Ø d1/stožec: 200/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	317500 200/6
GTIN	4019208078687
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Na strani vretena končno obdelane, na strani glave plano postružene.

Uporaba:

Za naknadno dograditev na stružne glave s cilindričnim centriranjem po DIN 6350 A. **Zaradi majhne prevese bolj priporočamo uporabo stružnih glav z vgrajenim kratkostožnim vpenjalom.**

Za glave vreten **DIN 55027** oz. ISO 702/III (enaka kot stari standard **DIN 55022**) s sprežniki in maticami z vencem.

Material:

Jeklo C45

Tehnični opis

Število stojnih vijakov	4
Ø konusa d ₂	106,39 mm
Zunanji Ø d ₁	200 mm
Velikost konusa	6

Debelina B	23 mm
Vrsta izdelka	Pribor za stružno glavo