



Cevna prirobnica za stružno glavo s spiralnim navojem, Zunanji Ø D: 92 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	317000 92
GTIN	4019208002941
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Natančno ulite, neobdelane, žarjene, dovolj povečane mere.

Uporaba:

Pritrditev **stružnih glav s cilindričnim centriranjem DIN 6350 na glave vreten DIN 800.**

Surovo prirobnico je potrebno obdelati in prilagoditi na strani stroja in vpenjalne glave.

Material:

Siva litina

Primerno za :

Tričeljustne vpenjalne glave art. 310100; 310500, štiričeljustne vpenjalne glave **art. 312000; 312500** in kombinirane stružne glave **art. 315630.**

za Ø glave: 80 mm

Ø zveze d₂: 56 mm

Ø izvrtine d₃: 20 mm

Višina h₁: 47 mm

Debelina prirobnice h₂: 15 mm

Tehnični opis

Ø izvrtine d ₃	20 mm
---------------------------	-------

Zunanji \varnothing D	92 mm
za \varnothing glave	80 mm
\varnothing zveze d_2	56 mm
Višina h_1	47 mm
Debelina prirobnice h_2	15 mm
Vrsta izdelka	Pribor za stružno glavo