

**Garant****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava HT, HSK-A 100 kratka, Vpenjalni Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307555 32
GTIN	4045197586988
Razred artikla	31H

**Opis****Izvedba:**

- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

**Prednosti:**

- Prenos največjih vrtilnih momentov (550 Nm), zaradi tega visoka procesna varnost.
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

**Uporaba:**

- Zlasti za grobo odrezovanje pri rezkanju.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Obseg dobave:**

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, reducirni nastavek št. 302135–302187.

**Napotek:**

Pazljivo pri predoljih orodjih in obdelavi TPC.

**Tehnični opis**

primerna reducirna puša	302180; 302175
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	71 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	72 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 20 mm	302175 20
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 25 mm	302180 25
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302175 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302180 12
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302175 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302175 12
	302180 8

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302180 16
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 18 mm	302175 18
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 18 mm	302180 18
HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 32	309880 32
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302175 16
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302180 10
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 20 mm	302180 20
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302175 8
Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 32	309890 32
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302180 6
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 25 mm	302175 25
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302180 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302175 10