


**Kratkostožčna prirobnica za stružno glavo DIN 55027, Ø d1/stožec: 315/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	317500 315/6
GTIN	4019208033532
Razred artikla	33R

**Opis****Izvedba:**

Na strani vretena končno obdelane, na strani glave plano postružene.

**Uporaba:**

**Za naknadno dograditev** na stružne glave s cilindričnim centriranjem po DIN 6350 A. **Zaradi majhne prevese bolj priporočamo uporabo stružnih glav z vgrajenim kratkostožčnim vpenjalom.**

Za glave vreten **DIN 55027** oz. ISO 702/III (enaka kot stari standard **DIN 55022**) s sprežniki in maticami z vencem.

**Material:**

Jeklo C45

**Tehnični opis**

Ø konusa d <sub>2</sub>	106,39 mm
Debelina B	26 mm
Zunanji Ø d <sub>1</sub>	315 mm
Število stojnih vijakov	4

Velikost konusa	6
Vrsta izdelka	Pribor za stružno glavo