

**Cevna prirobnica za stružno glavo s spiralnim navojem, Zunanji Ø D: 120 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	317000 120
GTIN	4019208002958
Razred artikla	33R

**Opis****Izvedba:**

Natančno ulite, neobdelane, žarjene, dovolj povečane mere.

**Uporaba:**

Pritrditev **stružnih glav s cilindričnim centriranjem DIN 6350 na glave vreten DIN 800.**

Surovo prirobnico je potrebno obdelati in prilagoditi na strani stroja in vpenjalne glave.

**Material:**

Siva litina

**Primerno za :**

**Tričeljustne vpenjalne glave art. 310100; 310500**, štiričeljustne vpenjalne glave **art. 312000; 312500** in kombinirane stružne glave **art. 315630.**

za Ø glave: 100 mm

Ø zveze  $d_2$ : 80 mm

Ø izvrtine  $d_3$ : 25 mm

Višina  $h_1$ : 58 mm

Debelina prirobnice  $h_2$ : 20 mm

**Tehnični opis**

za Ø glave	100 mm
------------	--------

Ø izvrtine $d_3$	25 mm
Zunanji Ø D	120 mm
Ø zveze $d_2$	80 mm
Višina $h_1$	58 mm
Debelina prirobnice $h_2$	20 mm
Vrsta izdelka	Pribor za stružno glavo