

**Reducirna puša, Ø držala d₁/Ø vpenjanja d₂: 40/25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319426 40/25
GTIN	4045197586834
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

Primerno za VDI-držala, oblika E2 (art. 319275–319405).

Primerno za notranje hlajenje, brez zarez. Orodje se fiksira in vpne z dvema vpenjalnima vijakoma.

Uporaba:

Za zmanjšanje Ø, za orodja s cilindričnim držalom.

Tehnični opis

Izvedba	Podolgovate luknje
Ø držala d ₁	40 mm
Ø d ₄	44 mm
l ₁	58 mm
l ₂	5 mm
Ø vpenjanja d ₂	25 mm
Vrsta izdelka	Reducirna puša

