

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, HSK-A 100, Vpenjalna širina: 0,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307684 0,5-16
GTIN	4045197573452
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- Za desni in levi tek.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Natančnost krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 6
Izvedba	standardna
Previsna dolžina A	111 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 16 mm
Zunanji \varnothing D	57 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 6 mm	627481 6
--	----------