



Cevna prirobnica za stružno glavo s spiralnim navojem, Zunanji Ø D: 170 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	317000 170
GTIN	4019208002972
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

Natančno ulite, neobdelane, žarjene, dovolj povečane mere.

Uporaba:

Pritrditev **stružnih glav s cilindričnim centriranjem DIN 6350 na glave vreten DIN 800.**

Surovo prirobnico je potrebno obdelati in prilagoditi na strani stroja in vpenjalne glave.

Material:

Siva litina

Primerno za :

Tričeljustne vpenjalne glave art. 310100; 310500, štiričeljustne vpenjalne glave **art. 312000; 312500** in kombinirane stružne glave **art. 315630.**

za Ø glave: 160 mm

Ø zveze d_2 : 80 mm

Ø izvrtine d_3 : 30 mm

Višina h_1 : 58 mm

Debelina prirobnice h_2 : 20 mm

Tehnični opis

Ø izvrtine d_3	30 mm
------------------	-------

Zunanji \varnothing D	170 mm
za \varnothing glave	160 mm
\varnothing zveze d_2	80 mm
Višina h_1	58 mm
Debelina prirobnice h_2	20 mm
Vrsta izdelka	Pribor za stružno glavo