

**Cevna prirobnica za stružno glavo s spiralnim navojem, Zunanji Ø D: 210 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	317000 210
GTIN	4019208002989
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Natančno ulite, neobdelane, žarjene, dovolj povečane mere.

Uporaba:

Pritrditev **stružnih glav s cilindričnim centriranjem DIN 6350 na glave vreten DIN 800.**

Surovo prirobnico je potrebno obdelati in prilagoditi na strani stroja in vpenjalne glave.

Material:

Siva litina

Primerno za :

Tričeljustne vpenjalne glave art. 310100; 310500, štiričeljustne vpenjalne glave **art. 312000; 312500** in kombinirane stružne glave **art. 315630.**

za Ø glave: 200 mm

Ø zveze d_2 : 92 mm

Ø izvrtine d_3 : 40 mm

Višina h_1 : 66 mm

Debelina prirobnice h_2 : 22 mm

Tehnični opis

za Ø glave	200 mm
------------	--------

Zunanji \varnothing D	210 mm
\varnothing izvrtine d_3	40 mm
\varnothing zveze d_2	92 mm
Višina h_1	66 mm
Debelina prirobnice h_2	22 mm
Vrsta izdelka	Pribor za stružno glavo