



Držalo za ER-vpenjalne stročnice VARIA, V4, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319803 25
GTIN	
Razred artikla	33E

Opis

Prednosti:

- Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
- Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
- Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 je 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	30 mm
za ER-vpenjalne stročnice	25
Zunanji Ø D	42 mm

Trn za rezkarje

V4

Vrsta izdelka

Glave za vpenjalne stročnice