



Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS z odsesavanjem, 400 V, Tip: DS04/175A



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077514 DS04/175A
GTIN	2050001674104
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama z odsesavanjem brusnega prahu, ki je integrirano v stojalu.

Brusni prah se zelo učinkovito izloči s filtriranjem preko vodnega filtra in zaporedno nameščenih filtrov iz umetne mase. **Dobava brez brusnih plošč.**

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

Poraba moči: 250 W

Maksimalno število vrtljajev: 2900 min⁻¹

Ø brusne plošče D: 175 mm

Širina brusne plošče T: 25 mm

Ø izvrtine brusne plošče H: 51 mm

Količina pretoka odsesavanja: 6 m³/min

Tehnični opis

Poraba moči	250 W
Masa	83 kg
Maksimalno število vrtljajev	2900 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	DS04/175A
Količina pretoka odsesavanja	6 m ³ /min
Širina brusne plošče T	25 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	51 mm
Ø brusne plošče D	175 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Pribor

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596350 EK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK36	596350 NK36
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596350 NK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800	596350 C800
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596350 EK80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596350 SC80