



Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3, VDI 30, Tip: 1,5-16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319500 1,5-16
GTIN	4045197191410
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 30

primerne vpenjalne stročnice: 415 E

Vpenjalno območje d_2 : 2 - 16 mm

\varnothing zveze d_6 : 68 mm

l_9 : 57 mm

Tehnični opis

primerne vpenjalne stročnice	415 E
Zunanji $\varnothing d_{10}$	43 mm
l_9	57 mm
l_3	22 mm
l_8	42 mm
\varnothing zveze d_6	68 mm
Vpenjalno območje d_2	2 - 16 mm

Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI držala orodij