



Držalo za ER-vpenjalne stročnice VARIA, V4, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319803 32 |
| GTIN | 4045197317599 |
| Razred artikla | 33E |

Opis

Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment pri V3, V4 in V5 pri 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Previsna dolžina A: 30 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-------|
| za ER-vpenjalne stročnice | 32 |
| Previsna dolžina A | 30 mm |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Zunanji Ø D | 50 mm |
| Trn za rezkarje | V4 |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |