



Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3, VDI 40, Tip: 1,5-25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319550 1,5-25
GTIN	4045197191434
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 40

primerne vpenjalne stročnice: 462 E

Vpenjalno območje d_2 : 2 - 25 mm

\varnothing zveze d_6 : 83 mm

l_9 : 75 mm

Tehnični opis

l_8	59 mm
Vpenjalno območje d_2	2 - 25 mm
primerne vpenjalne stročnice	462 E
l_3	22 mm
\varnothing zveze d_6	83 mm
Zunanji \varnothing d_{10}	60 mm
l_9	75 mm

Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Vrsta izdelka	VDI držala orodij