


Držalo za OZ-vpenjalne stročnice oblika E3, VDI 40, Tip: 3,5-32

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319550 3,5-32
GTIN	4045197191441
Razred artikla	32V

Opis
Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 40

primerne vpenjalne stročnice: 467 E

Vpenjalno območje d_2 : 4 - 32 mm

\varnothing zveze d_6 : 83 mm

l_9 : 90 mm

Tehnični opis

\varnothing zveze d_6	83 mm
l_9	90 mm
Vpenjalno območje d_2	4 - 32 mm
l_3	22 mm
primerne vpenjalne stročnice	467 E
Zunanji \varnothing d_{10}	72 mm
l_8	73 mm

Oblika	E
Velikost VDI	VDI 40
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Vrsta izdelka	VDI držala orodij