

**Reducirna puša, Ø držala d1/Ø vpenjanja d2: 50/40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319426 50/40
GTIN	4045197586926
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

Primerno za VDI-držala, oblika E2 (art. 319275–319405).

Primerno za notranje hlajenje, brez zarez. Orodje se fiksira in vpne z dvema vpenjalnima vijakoma.

**Uporaba:**

Za zmanjšanje Ø, za orodja s cilindričnim držalom.

**Tehnični opis**

Izvedba	Podolgovate luknje
l <sub>1</sub>	75 mm
l <sub>2</sub>	5 mm
Ø d <sub>4</sub>	54 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	50 mm
Ø vpenjanja d <sub>2</sub>	40 mm
Vrsta izdelka	Reducirna puša

