



## Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX3, VX3, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319802 25
GTIN	2050001743657
Razred artikla	33E

### Opis

#### Izvedba:

**VX** – tritočkovno vpetje brez prečnih sil preko integralnega segmentnega obroča. **Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.**

#### Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

#### Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

#### Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 je 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.

### Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	25
---------------------------	----

Previsna dolžina A	30 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Trn za rezkarje	VX3
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice