

HOLEX**Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4, VDI 30, za ER-vpenjalne stročnice: 32 ER****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319650 32
GTIN	4045197191472
Razred artikla	32V

Opis**Uporaba:**

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 30

primerne vpenjalne stročnice: 470 E (ER 32)

Vpenjalno območje d_2 : 2 - 20 mm d_6 : 68 mm l_9 : 62 mm**Tehnični opis**

d_6	68 mm
l_9	62 mm
Vpenjalno območje d_2	2 - 20 mm
l_8	49 mm
primerne vpenjalne stročnice	470 E (ER 32)

d ₁₀	50 mm
l ₃	22 mm
za ER-vpenjalne stročnice	32
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 30
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Vrsta izdelka	VDI držala orodij