



Držalo za ER-vpenjalne stročnice VARIA, V5, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319805 25
GTIN	2050001077899
Razred artikla	33E

Opis

Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 je 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	25
Previsna dolžina A	30 mm
Zunanji Ø D	42 mm

Trn za rezkarje

V5

Vrsta izdelka

Glave za vpenjalne stročnice