



Držalo za ER-vpenjalne stročnice VARIA, V4, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319803 16
GTIN	4045197317568
Razred artikla	33E

Opis

Prednosti:

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Napotek:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment pri V3, V4 in V5 pri 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Previsna dolžina A: 50 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16

Zunanji Ø D	28 mm
Trn za rezkarje	V4
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice