

**Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 722177****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077111 722177
GTIN	4014586875316
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:****FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.**

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Oznaka proizvajalca: WSG 11-125

Poraba moči: 1100 W

Maksimalno število vrtljajev: 11.000 min⁻¹

Maksimalni Ø plošče: 125 mm

Največja globina rezanja: 33 mm

Masa: 2,2 kg

Tehnični opis

Masa	2,2 kg
------	--------

Blokada pred ponovnim zagonom	da
Oznaka proizvajalca	WSG 11-125
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Stikalo Totmann	ne
Največja globina rezanja	33 mm
Poraba moči	1100 W
Maksimalno število vrtljajev	11.000 min ⁻¹
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Posebnosti	kratka izvedba
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki