



Hitrozamenljiva glava za stružne nože, Tip: AA



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318000 AA
GTIN	4045197315687
Razred artikla	36A

Opis

Uporaba:

Glavo držala s plano brušeno osnovno površino položite na čim bolj ravno podlago in jo pritrdite. Pred tem je treba izvrtino centrirne plošče ustrezno postružiti. Naravnanje poteka z vpetim držalom in nožem za notranje struženje, ki sta poravnana pravokotno na plano ploščo. Nato kazalec pomaknite na oznako 0 na skali in trdno privijte vpenjalni vijak. Za natančno struženje ali grobo odrezovanje je priporočljivo, da zatič zavarujete z 2 moznikoma. Izvrtine zato so izdelane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 ročico ekscentra za art. 318000 in 1 vpenjalnim ključem za art. 318100; 318200.

Tehnični opis

Tip	AA
Širina	70 mm
maksimalna širina sani SB	80 mm
Ø izvrtine glave	13 mm
maksimalni preves A	30 mm
maksimalna višina stružnega noža h	12 mm
Višina	37 mm

Ø izvrtine centrirne plošče	10 mm
maksimalna pogonska moč stružnice	1,104 kW
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož

Pribor

Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje Tip AA	318200 AA
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip AA12/50	318100 AA12/50