



## Hitrozamenljiva glava za stružne nože, Tip: A



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318000 A
GTIN	4045197315694
Razred artikla	36A

### Opis

#### Uporaba:

Glavo držala s plano brušeno osnovno površino položite na čim bolj ravno podlago in jo pritrdite. Pred tem je treba izvrtino centrirne plošče ustrezno postružiti. Naravnanje poteka z vpetim držalom in nožem za notranje struženje, ki sta poravnana pravokotno na plano ploščo. Nato kazalec pomaknite na oznako 0 na skali in trdno privijte vpenjalni vijak. Za natančno struženje ali grobo odrezovanje je priporočljivo, da zatič zavarujete z 2 moznikoma. Izvrtine zato so izdelane.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 ročico ekscentra za art. 318000 in 1 vpenjalnim ključem za art. 318100; 318200.

### Tehnični opis

Višina	54 mm
maksimalni preves A	48 mm
maksimalna višina stružnega noža h	20 mm
Tip	A
Ø izvrtine centrirne plošče	10 mm
Ø izvrtine glave	20 mm
maksimalna širina sani SB	100 mm

maksimalna pogonska moč stružnice	1,472 kW
Širina	100 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož

## Pribor

Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje Tip A	318200 A
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip A16/75	318100 A16/75
Vpenjalni trak za glavo držala noža A	318150 A
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip A20/90	318100 A20/90
Hitrozamenljivo držalo nožev za odrezovanje, brez noža Tip A	318600 A
Hitrozamenljivo držalo nožev s cilindrično izvrtino Tip A	318300 A
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip A16/90	318100 A16/90
Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip A20/75	318100 A20/75