



Hitrozamenljiva glava za stružne nože, Tip: B



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 318000 B |
| GTIN | 4045197315700 |
| Razred artikla | 36A |

Opis

Uporaba:

Glavo držala s plano brušeno osnovno površino položite na čim bolj ravno podlago in jo pritrdite. Pred tem je treba izvrtino centrirne plošče ustrezno postružiti. Naravnanje poteka z vpetim držalom in nožem za notranje struženje, ki sta poravnana pravokotno na plano ploščo. Nato kazalec pomaknite na oznako 0 na skali in trdno privijte vpenjalni vijak. Za natančno struženje ali grobo odrezovanje je priporočljivo, da zatič zavarujete z 2 moznikoma. Izvrtine zato so izdelane.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 ročico ekscentra za art. 318000 in 1 vpenjalnim ključem za art. 318100; 318200.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|----------|
| maksimalna pogonska moč stružnice | 5,888 kW |
| maksimalni preves A | 71 mm |
| maksimalna višina stružnega noža h | 32 mm |
| Širina | 150 mm |
| Tip | B |
| Ø izvrtine centrirne plošče | 16 mm |
| Višina | 75 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Ø izvrtine glave | 32 mm |
| maksimalna širina sani SB | 150 mm |
| Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |

Pribor

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip B32/120 | 318100 B32/120 |
| Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip B25/140 | 318100 B25/140 |
| Hitrozamenljivo držalo nožev za odrezovanje, brez noža Tip B | 318600 B |
| Hitrozamenljivo držalo nožev s cilindrično izvrtino Tip B | 318300 B |
| Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip B32/140 | 318100 B32/140 |
| Hitrozamenljivo držalo stružnih nožev Tip B25/120 | 318100 B25/120 |
| Vpenjalni trak za glavo držala noža B | 318150 B |
| Hitrozamenljivo držalo nožev za notranje struženje Tip B | 318200 B |