



Enostopenjski vrtalni stroj, Tip: HDE13RQX



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Ročni vrtalni stroj Milwaukee –

- vrtalni stroj 13 mm, z vrtilnim momentom 94 Nm.
- Elektronika s krmiljenjem vrtljajev.
- Blokada vretena FIXTEC za hitro zamenjavo svedra.
- Robustno, v celoti izolirano kovinsko ohišje gonila.
- Sistem za hitro menjavo kablov QUIK-LOK.

Prednosti:

Kabel QUIK-LOK.

Obseg dobave:

Vklj. s kovinsko hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5 – 13 mm, dodatnim ročajem, QUIK-LOK kablom (4 m) in HD-škatlo.

Tehnični opis

Masa	2 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	38 mm

Oznaka proizvajalca	HDE13RQX
Poraba moči	950 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Desni/levi tek	da
Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Območje števila vrtljajev	0 - 850 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj