



Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 727041



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076520 727041
GTIN	4014586872834
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Velika magnetna sila in varnostni izklop zagotavljata varno delo v vsakem položaju.**
- **Vgrajeno dovajanje hladilnega mazalnega sredstva za čiste reze in dolgo življenjsko dobo orodij.**
- **Komforten prikaz magnetne držalne sile.**
- **Desni/levi tek (tudi za rezanje navoja).**
- **Konstrukcija z optimizirano maso.**

Zelo lahek vrtalni stroj za vrtanje z jedrom z najpreprostejšim rokovanjem za učinkovito vrtanje v delavnici ali na delovišču.

Dvostopenjski magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom

- **Kolo za pomikanje, primerno za namestitev na obeh straneh.**
- **Povečana magnetna držalna sila.**
- **5-stopenjska nastavitve števila vrtljajev in pomnilnik števila vrtljajev.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Zelo lahek vrtalni stroj za vrtanje z jedrom z najpreprostejšim rokovanjem za učinkovito vrtanje v delavnici ali na delovišču.

Obseg dobave:

Vključno s posodo za hladilno mazalno sredstvo, tovornim trakom, 1 centrirnim zatičem, kavljem za odrezke in kovčkom.

Dodatni pribor:

Po ponudbi.

Napotek:

HM-svedre za vrtanje z jedrom in vpenjala najdete od art. 119000 naprej. Primerno vpenjalo QuickIN-Max in HM-svedri za vrtanje z jedrom s premerom maks. 100 mm dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Območje vrtljajev v 1. stopnji	130 - 260 min ⁻¹
Dolžina magnetne noge	195 mm
Širina	198 mm
Oblika vpenjala za orodja	QuickIN
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Širina magnetne noge	90 mm
Masa	13,2 kg
Dolžina	311 mm
Maksimalni Ø grezenja	31 mm
Delovni hod	145 mm
Maksimalni Ø povrtavanja	16 mm
Oznaka proizvajalca	KBM50Q
Poraba moči	1200 W
Omrežna napetost	230 V
Višina	730 mm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	260 - 520 min ⁻¹
Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo	12 - 50 mm
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M16 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Pribor

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43