

AEG

Udarni vrtalni stroj, Tip: SB2E850R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Zmogljiv udarni vrtalni stroj

- z desnim/levim tekom,
- z varnostno sklopko.
- s kovinsko hitrovpenjalno vrtalno glavo FIXTEC,
- z dvostopenjskim planetnim gonilom za visok vrtilni moment in optimalno prilagoditvijo na material.

Kompakten in zmogljiv udarni vrtalni stroj z močjo 850 W.

Prednosti:

Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC.

Obseg dobave:

Vklj. s kovinsko hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5–13 mm, dodatnim ročajem, omejevalnim nastavkom za globino vrtanja in transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne vrtalne glave najdete v skupini 34.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3200 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	13,7 m/s ²
Poraba moči	850 W
Oznaka proizvajalca	SB2E850R
Masa	2,8 kg
Maksimalni vrtilni moment	56 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1000 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	20 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni stroj