



Lijak za nalivanje, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083541 1
GTIN	4024937811610
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Lijak s snemljivim iztokom. Ø lijaka 160 mm. **Lijak iz umetne mase** z vstavljenim sitom iz plemenitega jekla ter snemljivo in fleksibilno iztočno cevjo.

Odpornost:

primeren za živila, odporen proti olju, kislinam, kemikalijam, gorivu, vnetljivim snovem, kerozinu in kurilnemu olju. Odporen tudi proti slani vodi, zavornim tekočinam, etanolu, glikolom ter hladilnim sredstvom in sredstvom proti zmrzovanju. Temperaturna odpornost: od -20 °C do 80 °C.

Tehnični opis

Dolžina iztočne cevi	330 mm
Tip	1
Material	Umetna masa
Vrsta izdelka	Lijaki

