

**Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4, VX4, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319827 8
GTIN	2050001743404
Razred artikla	33E

**Opis****Izvedba:**

**VX** – tritočkovno vpetje brez prečnih sil preko integralnega segmentnega obroča. **Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.**

**Prednosti:**

- **Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.**
- **Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.**
- **Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s prijemalno površino.

**Napotek:**

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 znaša 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.

Izjemno kratka izvedba po ponudbi. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
----------------------------	------

Previsna dolžina A	19 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	VX4
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave