

ALZMETALL
 we drive productivity

Namizni vrtni stroj ALZTRONIC, Maksimalni Ø vrtnja v jeklo: 9 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076560 9
GTIN	2050001755353
Razred artikla	03P

Opis

Izvedba:

Natančen stacionarni vrtni stroj z velikim številom vrtljajev in dolgo življenjsko dobo.

- **Motor na izmenični tok 230 V, 50 Hz.**
- **Digitalni prikaz števila vrtljajev.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev.**
- **Desni/levi tek.**
- **Vrtljiv ščitnik vretena z električnim varovalom.**
- **Stikalo za izklop v sili.**
- **24-mesečna garancija, 10-letna garancija nadomestnih delov.**
- **Brez vrtalne glave.**

Po višini nastavljiva in vrtljiva vrtna glava.

Napotek:

Drugi namizni vrtni stroji po ponudbi.

Oznaka proizvajalca: ALZTRONIC 9

Poraba moči: 540 W

Maksimalno število vrtljajev: 390 - 6500 min⁻¹

Vpenjalo za orodje: B16

Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo: M8

Hod vretena: 40 mm

Tehnični opis

Uporabna dolžina osnovne plošče	240 mm
Masa	64 kg
Maksimalno število vrtljajev	390 - 6500 min ⁻¹
Vpenjalo za orodje	B16
Maksimalni Ø z navojnim svedom v jeklo	M8
Oznaka proizvajalca	ALZTRONIC 9
Prevesna dolžina	200 mm
Nastavljanje višine vrtalne glave	Ročno kolo
Minimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo	110 mm
Maksimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo	250 mm
Maksimalni Ø vrtanja v jeklo	9 mm
Hod vretena	40 mm
Ø stebra	50 mm
Podajanje	ročna
Poraba moči	540 W
Uporabna širina osnovne plošče	300 mm
Nazivna mera T-utora	12 mm
Število T-utorov	2
Razdalja med T-utori	80 mm