

mato

Pnevmatska mazalna tlačilka, 400 g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083585
GTIN	4016553410056
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Enoročne pnevmatske mazalne tlačilke z odlično uravnoveženostjo. **Sistem z enim stiskanjem za optimalni nadzor masti (1 cm³/hod)**, prestava 1:60.

Možno je polnjenje z nepakirano mastjo (prostornina 500 cm³) oz. s kartušami (prostornina 400 g).

Primerna za masti NLGI razreda 2.

Obseg dobave:

Vklj. z gumijasto oklepno cevjo in 4-čeljustnim hidravličnim prijemalnim ustnikom.

Tehnični opis

Preizkusni tlak	800 bar
Obratovalno področje oskrbe s stisnjenim zrakom	3 - 8 bar
Priključni navoj cevi	R1/8 col
Delovni tlak	400 bar
Značilnost blagovnega imena	400 g
Vrsta izdelka	Tlačna mazalka

Pribor

Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne tlačilke Tip UNI	083590 UNI
Oklepna cev z drsno sklopko Priključni navoj 1/8	083588 1/8
4-čeljustni hidravlični ustnik Priključni navoj 1/8	083589 1/8
4-čeljustni hidravlični ustnik safeLOCK Priključni navoj 1/8	083596 1/8
Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne tlačilke Tip PLUS	083590 PLUS
Oklepna cev s 4-čeljustnim hidravličnim ustnikom Priključni navoj 1/8	083586 1/8
Cev s šobo z univerzalnim ustnikom Priključni navoj 1/8	083583 1/8
Večnamenska kartuša z mastjo za Mazalne tlačilke Lube-Shuttle® Tip PLUS	083592 PLUS
Večnamenska kartuša z mastjo za Mazalne tlačilke Lube-Shuttle® Tip UNI	083592 UNI
Cev s šobo s koničastim ustnikom Priključni navoj 1/8	083584 1/8