

SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje, PSC 50, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318887 16
GTIN	2050001714695
Razred artikla	36D

**Opis****Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.  
Za vpetje nožev za notranje struženje.

**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

L <sub>1</sub>	48 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Trn za rezkarje	PSC 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

