

SWISS TOOLS

Držalo za orodje aksialno, trojno, desno, HSK-T 63, za 4-kotnik: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318814 25
GTIN	2050001672667
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Tehnični opis

Vpenjalna dolžina L ₁	58 mm
za 4-kotnik	25 mm
B	40 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	102 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

