

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, PSC 40, Vpenjalni Ø D1: 10mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318886 10
GTIN	2050001714619
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	65 mm
L ₁	43 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	PSC 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

