


SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, HSK-T 63, Vpenjalni Ø D1: 10mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318830 10
GTIN	2050001672711
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za vpetje nožev za notranje struženje.
Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Tehnični opis

L ₁	34 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	60 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave