

SWISS TOOLS

Držalo za orodje aksialno, enojno, desno, HSK-T 40, za 4-kotnik: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318602 20
GTIN	2050001714237
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Tehnični opis

B	30 mm
za 4-kotnik	20 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	45 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

